


blocco batteria VABS-P4-10S-G14

Codice prodotto: 8087327

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristiche speciali	Ossigeno-compatibili a norma DIN EN 1797
Costruzione	Direzione di collegamento laterale
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Gas inerti Aria Ossigeno
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile Dimensione massima particella 10 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 80 °C
Temperatura del fluido	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	70 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Lega di alluminio anodizzato