


kit assiale EAMM-A-T42-60PA

Codice prodotto: 8091045

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	49 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,2 kgmm ²
Coppia trasferibile	10 Nm
Peso	348 g
Codice interfaccia, attuatore	T42
Codice interfaccia, motore in	60PA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS