


kit parallelo EAMM-U-65-T42-60PA-87

Codice prodotto: 8091225

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	65
Interasse	87 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	3.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	41,2 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,22 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	600 g
Codice interfaccia, attuatore	T42
Codice interfaccia, motore in	60PA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS