


reostato di frenatura CACR-LE2-240-W500

Codice prodotto: 8091543

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	500
Posizione di montaggio	Libera convezione Verticale
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 380 V	2.000 Ws
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 780 V	1.800 Ws
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C	500 W
Potenza nominale, reostato di frenatura	200 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 380 V	150 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 780 V	120 W
Valore resistenza	240 Ohm
Omologazione	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	550 g
Fissaggio	Con foro passante Con accessori A scelta:
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS