


# kit parallelo EAMM-U-45-V32-40R-63

Codice prodotto: 8091631

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	45
Interasse	63 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	3.600 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,05 Nm
Coppia trasferibile	1 Nm
Peso	262 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, motore in	40R
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS