


# kit assiale EAMM-A-T42-60RA

Codice prodotto: 8092264

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	49 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	10 Nm
Peso	348 g
Codice interfaccia, attuatore	T42
Codice interfaccia, motore in	60RA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS