


kit assiale EAMM-A-V25-35A

Codice prodotto: 8093255

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	40 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,19 kgmm ²
Coppia trasferibile	0,5 Nm
Peso	67 g
Codice interfaccia, attuatore	V25
Codice interfaccia, motore in	35A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS