


# montaggio su guida DIN

## CAFM-X4-H

Codice prodotto: 8095158

★ Core product range

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	29 mm
Altezza	4,2 mm
Lunghezza	169 mm
Forma	Esecuzione X4 Per guida di fissaggio
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Peso	38 g
Fissaggio	Ad aggancio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento	Acciaio inossidabile fortemente legato