

bussola di bloccaggio EAMH-145-22-C34

Codice prodotto: 8098588

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	145
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	32,5 kgmm ²
Peso	198 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS