


# piastra di scarico VABF-B14-M3-N14

Codice prodotto: 8099627

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 80 °C
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	280,5 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 con attacco NAMUR
Attacco pneumatico 4	Flangia 1/4 con attacco NAMUR 1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale corpo regolatore	Lega di alluminio per lavorazione plastica