


connettore VABD-B14-P1-G18

Codice prodotto: 8099850

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	26 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Lega di alluminio per lavorazione plastica