


raccordo NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Codice prodotto: 8104289

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Fissaggio tubo tramite nipplo spinato
Forma	Forma diritta
Taglia	Diametro 8 mm
Attacco per fluidi	UNF1/4-28
Connettore per fluidi 2	Per tubo con diametro interno 2,1 mm
Fluido	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Nota sul fluido	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,075 ... 0,4 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,75 ... 4 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-10,875 ... 58 psi
Temperatura del fluido	0 ... 35 °C
Temperatura ambiente	0 ... 35 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Principio di tenuta	Metallo su metallo
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Coppia di serraggio nominale	15 Ncm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 15 %
Peso	0,5 g
Materiali a contatto con fluidi	PP
Materiale perno filettato	PA rinforzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicazioni per l'impiego	Vedi nota dell'applicazione (disponibile nel support portal festo.com)