


morsettiera NECC-L8G5-C1

Codice prodotto: 8106756

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Uscita del cavo	Dritto
Peso	3,8 g
Dimensioni contenitore	1
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Produttore Assmann WSW components GmbH
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	5
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	inserito
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Morsetto a molla
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 300 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	8 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,6 kV
Schermatura	No
Sezione nominale conduttore (AWG)	AWG28 - 16
Grado di protezione	IP20
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-40 ... 115 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero