


kit parallelo EAMM-U-50-D19-40R-78

Codice prodotto: 8107034

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|------------------------|
| Taglia | 50 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 6.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 12,1 kgmm ² |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,01 Nm |
| Coppia trasferibile | 1 Nm |
| Peso | 600 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D19 |
| Codice interfaccia, motore in | 40R |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |