


# kit parallelo EAMM-U-86-D50-80PB-102

Codice prodotto: 8107089

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Taglia                        | 86                    |
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi             |
| Numero di giri max.           | 5.000 1/min           |
| Conformità PWIS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C         |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %              |
| Grado di protezione           | IP40                  |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C         |
| Momento d'inerzia di massa    | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,25 Nm               |
| Coppia trasferibile           | 9,5 Nm                |
| Peso                          | 2.500 g               |
| Codice interfaccia, attuatore | D50                   |
| Codice interfaccia, motore in | 80PB<br>80R           |
| Avvertenza sul materiale      | Conforme a RoHS       |