


# piastra di alimentazione verticale VMPA14-VSP-QS6

Codice prodotto: 8110627

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	14 mm
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	35 g
Attacco pneumatico 1	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra di alimentazione	PA rinforzato