


# raccordo a innesto a L, lungo NPQE-LL-R38-Q8-P5

Codice prodotto: 8113026

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Taglia                                                   | Standard                                       |
| Diametro nominale                                        | 6 mm                                           |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Rivestimento                                   |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                      |
| Forma                                                    | Forma a L, lunga                               |
| Dimensioni contenitore                                   | 5                                              |
| Costruzione                                              | Principio Push-Pull                            |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,8 MPa                             |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 8 bar                                |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 116 psi                            |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                 |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-Zona III                             |
| Classe cleanroom                                         | ISO Classe 4                                   |
| Temperatura ambiente                                     | -5 ... 60 °C                                   |
| Peso                                                     | 45,83 g                                        |
| Fissaggio                                                | Esagono esterno CH17                           |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filetto maschio R3/8                           |
| Attacco pneumatico 2                                     | per tubo con diametro esterno 8 mm             |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Blu                                            |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                                |
| Materiale del corpo                                      | Ottone nichelato<br>PBT                        |
| Materiale guarnizione filettatura                        | PTFE                                           |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM                                            |
| Materiale guarnizione                                    | NBR                                            |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile                           |