

# tappo NPQE-P-S4-P10

Codice prodotto: 8113204

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Taglia   | Standard  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi   |
| Forma  | Tappo di chiusura   |
| Dimensioni contenitore                                   | 10  |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,8 MPa  |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 8 bar   |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 116 psi   |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-Zona III  |
| Classe cleanroom   | Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle.<br>Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione. |
| Temperatura ambiente                                     | -5 ... 60 °C  |
| Peso   | 0,35 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | Diametro raccordo a innesto 4 mm  |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Blu   |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS   |
| Materiale del corpo                                      | PBT   |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM   |