


griffa di presa DHAS-GG-B18-16-A1

Codice prodotto: 8119108

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	per piastre per microtitolazione
Resistenza alle vibrazioni	Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	24,4 g
Fissaggio	con filetto femmina M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale dita di presa	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale perno cilindrico	Acciaio armonico