


portale bidimensionale YXCF-2-B

Codice prodotto: 8122267

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Planarità richiesta sulle superfici di montaggio | 0,1 mm/m |
| Posizione di montaggio | Orizzontale |
| Costruzione | Sistema a portale bidimensionale Con moduli di azionamento elettrici e pneumatici |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Intervallo di manutenzione | 2.500 km |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra d'adattamento | Alluminio anodizzato |
| Materiale squadretta di fissaggio | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale catene portacavi | PA rinforzato |