


sottobase VABS-K2-10S-16-M6-P

Codice prodotto: 8122827

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Diametro nominale	1,6 mm
Attacco per fluidi	Filetto femmina M6
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione di collegamento laterale
Numero max. posti valvola	1
Direzione di flusso	Non reversibile
Fluido d'esercizio	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Temperatura del fluido	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,2 Nm
Peso	7 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	PEEK