


cavo di collegamento NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Codice prodotto: 8122832

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. bobine	1
Definizione cavo	senza supporto targhette
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	2 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo Uscita di commutazione
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi HP
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	2
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Push-pull con interblocco per evitare azionamenti accidentali
Collegamento elettrico 2, funzione	Tensione di alimentazione Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	2 fili singoli
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	2
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Schermatura	No
Indicazione sul funzionamento	Utilizzare solo con riduzione della potenza esterna
Lunghezza cavo	0,3 m
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 11 mm
Diametro cavo	0,96 mm
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale del corpo	PEEK
Colore corpo contenitore	Grigio
Materiale guaina isolante	PVC