


# kit assiale EAMM-A-P6-38A-58AA

Codice prodotto: 8123494

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	6,5 Nm
Peso	133 g
Codice interfaccia, attuatore	P6-38A
Codice interfaccia, motore in	58AA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS