

supporto CAFM-D4-W

Codice prodotto: 8127358

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	216 mm
Altezza	97 mm
Lunghezza	345 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	749 g
Fissaggio	avvitato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale squadretta di fissaggio	Acciaio verniciato con polveri epossidiche