

kit di adattatori EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

Codice prodotto: 8128232

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	120
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Versione corta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	1.159 g
Fissaggio	Con foro passante e vite
Codice interfaccia, base	L9-120
Codice interfaccia, composizione	L9-90
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio nichelato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato