


Indicatore di posizione SASF-S2-B-V-A20

Codice prodotto: 8140395

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 360 deg
Funzioni supplementari	Albero di azionamento regolabile
Dimensioni P x L x A	Ø 65 x 48,5
Resistenza alle vibrazioni	Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	96 g
Fissaggio	A norma VDI/VDE 3845
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento distanziatore	PA
Materiale del corpo	PA PP Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato