


piastra terminale VABE-C13-100-F90-DU

Codice prodotto: 8141663

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	senza strozzatura Direzione del flusso commutabile
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del fluido	-40 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	645 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico	Design della piastra di giunzione, aerazione
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale guarnizioni	EPDM NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato