


riduttore EMGA-40-P-G8-EAS-40

Codice prodotto: 8141729

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0,25 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	8:1
Numero di giri max. ingresso	18.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	6 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,015 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	10 Nm
Grado di efficienza max.	96 %
Resistenza alla torsione	0,85 Nm/arcmin
Peso	350 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, motore	40P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS