


riduttore EMGA-60-A-G8-60P

Codice prodotto: 8141738

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|-------------------------|
| Dimensioni flangia riduttore | 60 mm |
| Dimensioni flangia motore | 60 mm |
| Gioco torsionale | 0,27 deg |
| Tipo di riduttore | Riduttore angolare |
| Rapporto di trasmissione | 8:1 |
| Numero di giri max. ingresso | 13.000 1/min |
| Temperatura d'esercizio riduttore | -25 ... 90 °C |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Grado di protezione | IP54 |
| Coppia continua di uscita | 18 Nm |
| Momento di inerzia di massa riduttore | 0,243 kgcm ² |
| Coppia max. di serraggio | 29 Nm |
| Grado di efficienza max. | 93 % |
| Resistenza alla torsione | 1,6 Nm/arcmin |
| Peso | 1.700 g |
| Interfaccia riduttore, albero di uscita | 60G |
| Interfaccia riduttore, motore | 60P |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |