


Fissaggio dita di presa EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Codice prodotto: 8146634
Novità

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Vertical gripper mounting
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	95 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio fortemente legato Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale angolo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato