


# alimentatore CACN-3A-1-5-G2

Codice prodotto: 8149580

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                | Valore   |
|---|--|
| Larghezza                                     | 35 mm  |
| Altezza                                       | 130 mm   |
| Lunghezza                                     | 115 mm   |
| Posizione di montaggio                        | Libera convezione  |
| Alimentazione primaria                        | monofase   |
| Corrente di ingresso                          | 1,1 - 2,2 A  |
| Tensione di uscita nominale CC                | 24 V   |
| Corrente di uscita nominale                   | 5 A  |
| Intervallo di tensione di ingresso CA         | 100 ... 240 V  |
| Autonomia in assenza della tensione di rete   | 100 ms   |
| Frequenza di rete                             | 45 ... 65 Hz   |
| Omologazione                                  | c UL us - Listed (OL)  |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica<br>Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione |
| Conformità PWIS                               | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura di stoccaggio                     | -40 ... 85 °C  |
| Umidità relativa dell'aria                    | 95 %   |
| Grado di protezione                           | IP20   |
| Temperatura ambiente                          | -25 ... 70 °C  |
| Peso  | 450 g  |
| Fissaggio                                     | Con guida profilata  |
| Avvertenza sul materiale                      | Conforme a RoHS  |