


vite di chiusura NETC-P-M20-PBK-T14

Codice prodotto: 8151591

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Grado di protezione	IP66 IP68
Nota sul tipo di protezione	IP68 a 5 bar per 30 minuti
ATEX categoria gas	II 2G
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex eb IIC Gb
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tb IIIC Db
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Taglia	M20x1,5
Colore	Nero
Informazioni sui materiali, connettore per cavo	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Peso	2 g
Dimensioni contenitore	1
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS