

# kit di collegamento DADG-AK-G8-10-10

Codice prodotto: 8152366

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                 | Valore   |
|--|--|
| Taglia   | 10   |
| Corsa  | 10 mm  |
| Pressione d'esercizio Mpa                      | 0,1 ... 0,8 MPa                                |
| Pressione d'esercizio                          | 1 ... 8 bar<br>14,5 ... 116 psi                |
| Fluido d'esercizio                             | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC       | 1 - stress da corrosione basso                 |
| Conformità PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                           | -10 ... 60 °C                                  |
| Coppia di serraggio max.                       | 1,5 Nm   |
| Tolleranza coppia di serraggio                 | ± 10 %   |
| Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1 | 0,7 Nm   |
| Peso   | 11 g   |
| Attacco pneumatico                             | M5   |
| Materiale adattatore                           | Resina epossidica                              |
| Materiale guarnizioni                          | NBR  |
| Materiale viti                                 | Acciaio, rivestito                             |