

kit di collegamento DADG-AK-G8-12-40

Codice prodotto: 8152376

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 12 |
| Corsa | 40 mm |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 1,5 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio | ± 10 % |
| Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1 | 0,7 Nm |
| Peso | 14,2 g |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Materiale adattatore | Resina epossidica |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale viti | Acciaio, rivestito |