

# anello di tenuta OL-1

Codice prodotto: 8153156

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	ISO 16030
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 3 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 30 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 435 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Serraggio manuale a temperatura ambiente	Sì
Coppia di serraggio nominale	23 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	1,09 g
Attacco pneumatico	G1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale battute	Alluminio
Materiale guarnizioni	HNBR