


# unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-B-W-4

Codice prodotto: 8155213

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	147 mm
Profondità di montaggio	29 mm
Altezza	107 mm
Lunghezza	34 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Clock in tempo reale	Sì
Protocolli PLC supportati	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Deviazione orologio in tempo reale	< 100 ppm a 25°C
Numero colori	64 M
Display	Con retroilluminazione
Tipo display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	4,3"
Batteria di back-up	Supercondensatore
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 32 V
Risoluzione display	480x272 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,25 A
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 IP66
Nota sul tipo di protezione	IP20 lato posteriore IP66 lato anteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Nota sulla temperatura ambiente	per montaggio verticale
Peso	400 g
Interfaccia PLC	RS485
Interfaccia USB	Sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	Designer Studio
Dati UC	256 MB di RAM