


kit assiale EAMM-A-D80-150A

Codice prodotto: 8157273

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	60 Nm
Peso	3.058 g
Codice interfaccia, attuatore	D80B
Codice interfaccia, motore in	140A 150A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS