


kit assiale EAMM-A-D100-150A-S1

Codice prodotto: 8157276

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	143 Nm
Peso	3.444 g
Codice interfaccia, attuatore	D100B
Codice interfaccia, motore in	140A 150A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS