

sottobase VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

Codice prodotto: 8157742

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|----------------------------------|
| Larghezza | 65,5 mm |
| Lunghezza | 107,3 mm |
| Dimensione modulare | 14 mm |
| Numero max. posti valvola | 4 |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 10 bar |
| Pressione di pilotaggio MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressione di pilotaggio | 3 ... 8 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso | 320 g |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra filettata | Alluminio pressofuso |