


# supporto ammortizzatore DADP-ES-G8-25

Codice prodotto: 8159237

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Leva di arresto
Velocità di impatto max.	0,8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Max. forza d'arresto	1.100 N
Coppia di serraggio max.	8,4 Nm
Tolleranza coppia di serraggio	± 20 %
Peso	503 g
Fissaggio	Con foro passante e bussola di centratura
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale leva	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio, zincato