


# giunto EAMD-67-60-32-32X32-U

Codice prodotto: 8164977

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	32 mm
Diametro alloggiamento 2	32 mm
Taglia	67
Lunghezza nominale	60 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	402 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	180 Nm
Peso	766 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS