


contaimpulsu addizionale PZA-E-C

Codice prodotto: 8606

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Contatore meccanico con attuatore pneumatico
Riposizionamento	Pulsante manuale o segnale pneumatico
Display	a 6 posizioni
Pressione di disazionamento conteggio	< 0,15 bar
Pressione di disazionamento azzeramento	< 0,15 bar
Pressione di azionamento, attuatore	> 0,8 bar
Pressione di azionamento, azzeramento	2 bar
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Minima pressione di riposizionamento	2 bar
Durata min. impulso, attuatore	8 ms
Durata min. impulso, riposizionamento	150 ms
Durata min. pausa, attuatore	10 ms
Durata min. pausa, riposizionamento	50 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	70 g
Fissaggio	Montaggio a pannello
Attacco pneumatico	M5
Materiale del corpo	PA