



valvola pressostatica VD-3-PK-3

Codice prodotto: 9270

FESTO

Con sottobase 2n per tubo diam. Nom. 3



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Portata nominale normale	100 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	1,8 ... 8 bar
Diametro nominale	2,5 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	220 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	PK-3
Attacco pneumatico 3	PK-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS