


adattatore AD-G1/8-1/8NPT-I

Codice prodotto: 9395

FESTO

Filetto femmina su un lato, filetto maschio sull'altro lato.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	5,95 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	6 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	7 Nm
Coppia di serraggio nominale	10,55 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	10,38 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	Filettatura interna 1/8 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale del corpo	Acciaio zincato