

# カップリング EAMC-30-35-6-12

部品番号: 123855

FESTO

DGE用



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	6 mm 12 mm
サイズ	30
基準長さ	35 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	6.1 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	7.5 Nm
質量	45 g
材質	RoHS対応