


# 지시 플러그 MFL-24DC/AC

Part Number: 10004

FESTO

발광 다이오드(LED) 포함



## 자료 시트

특징	값
제품 중량	15 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 B타입 산업 표준 준수(11mm)
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압, AC	24 V
라인 주파수	0 ... 60 Hz
허용 가능 전압 파동	+/- 15 %
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA6 강화