


끝단 정지 리미트 스위치 SDK-4-PK-3

Part Number: 10033

FESTO

볼 액추에이터



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 단함, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	16 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	원구형 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	0.6 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 80 °C
주변 온도	-10 ... 80 °C
프로세스 밸브 액추에이터	17 N
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
공압 연결구, 포트 3	비-덕트