



공압 밸브 VLHE-3-1/2

Part Number: 10420

FESTO

초기상태 닫힘, 저속 시동 밸브, 개별 사용 또는 S-시리즈 서비스 유닛과 연결 사용.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	포켓 시트
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 가능
수동 작동	누름
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	2,900 l/min
Off 스위칭 시간	39 ms
On 스위칭 시간	25 ms
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공칭 사이즈	12 mm