



**플러그**  
**NECU-S-M8G4-C2**  
 Part Number: 1068198

FESTO



**자료 시트**

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-104
연결 주기	100
케이블 연결단자	일자형
제품 중량	9.1 g
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	잠금나사 SW9
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	0.8 kV
케이블 직경	3.5 ... 5 mm
공칭 도선 단면적	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 황동
전기 접점 소재	황동, 도금