


리미트 스위치 부착물 SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

Part Number: 1152496

FESTO

마운팅 어댑터 포함, 30x80 mm 홀 패턴, 30 mm 샤프트 길이를 포함한 드라이브



자료 시트

특징	값
디자인	각도
표준에 기반	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
측정 원리	기계적/전기적 근접 센서용
주변 온도	-25 ... 80 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
최대 접촉 비율 AC	1,770 VA
최대 접촉 비율 DC	36 W
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
연결 가능 공칭 컨덕터 단면	0.5 ... 1.5 mm ²
마운팅 형태	플랜지 상 ISO 5211 대응 액세서리 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	680 g
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 도색
재질 정보, 액세서리	고합금 강철 고합금 강철, 부식방지
설정 범위, 각도	0 ... 90 deg
보호 등급	IP67
절연 전압	250 V
서지 강도	4 kV
부식 방지 등급 KBK	0
오염 등급	3